



Li-ioniakut uudelleenladattava, Tyyppi: AAA500



Tilaustiedot

Tilausnumero	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Laadukas ANSMANN-litiumparisto Micro AAA, jossa on korkean turvallisuuden takaava turvakortti ja integroitu C-tyyppin latausliitäntä. Integroitu turvakortti suojaa ylläladaukselta, ylikuormitukselta, oikosululta ja syväpurkaukselta. Akku on helppo ladata tavallisella C-tyyppin latauskaapelilla. Virtalähteenä voidaan käyttää tietokonetta, varavirtalähdettä tai USB-virtalähdettä (5 V). Akku voidaan ladata myös litiumlaturilla (latausvirta enintään 2,6 A). Lataustilan LED plus-navassa. Vilkkuu punaisena latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, valo palaa jatkuvasti punaisena. Maks. jatkuva purkausvirta 2 A, energiamäärä 3,26 Wh.

Toimituksen sisältö:

4x Micro AAA litiumioniakku tyyppi 500 + 4-in-1 C-tyyppin kaapeli.

Tekninen kuvaus

akun jännite	1,5 V
uudelleenladattava	kyllä
Kemiallinen koostumus	Litium-ioni
Akkutyyppi	Micro, AAA

Akkukapasiteetti	400 mAh
Sisältyvien akkujen lukumäärä	4
Kansainvälinen rakennekoko	LR3
Tuotetyyppi	Akku