

Garant GRIDLINE

Vetotaso ripustettavia tavaroita varten 200 kg, 26×24G, tyyppi: 90**Tilaustiedot**

Tilausnumero	998263 90
GTIN	4067263136040
Tuoteluokka	91R

Kuvaus**Malli:**

Vetotaso, **100 % kokonaan ulosvedettävä**. Edestä avoin, sivulaitojen korkeus 46 mm, asennuskorkeus 100 mm. 5 poikkiputkea. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Yhdellä kädellä yksittäin avattava vetolaatikko.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

Toimituksen sisältö:

Vetotaso, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa, voidaan asentaa vain laatikkohyllyköihin.

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	Konttien osat
Hyötyleveys G	26
Hyötisyvyys G	24
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Korkeus	90 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Paino	32 kg

Kantavuus yhteensä	200 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26×24G
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Vetoalusta