

**hiomalaikka CC-GRIND#View SGP STEELOX, tyyppi: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566363 125
GTIN	4007220494189
Tuoteluokka	550

Kuvaus**Malli:**

Tehokas hiomalaikka, jossa on **integroitu lasikuiturunko**.

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.

Taloudellinen vaihtoehto rouhintahiomalaikoille **niitä selvästi pienempien kuumuus-, melu-, pöly- ja värinähaittojen ansiosta**.

Huomaa pieni asetuskulma ja tehokas voimanlähde (>1200 W).

Raaka-aine:

Työstettävät materiaalit:

Hiiletysteräket

Ruostumaton teräs (INOX)

Teräs

Työkaluteräket

Puu

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	INOX
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Kerrosten lkm	1
Tuotetyyppi	hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		