



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 18,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235502 18,5
GTIN	4047109024663
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	25 mm
Hyötypituus L ₁	57 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306 18-..
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	18,5
Kokonaispituus L	137 mm
Ulkonema L _A	81 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 6IP	674252 6IP