



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 24,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235502 24,5
GTIN	4047109026919
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

#### Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

#### Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla  $\pm 0,2$  mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	75 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	24,5
Kokonaispituus L	159 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	99 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1