


**KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 19mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	235502 19
GTIN	4047109024403
Tuoteluokka	24P

## Kuvaus

**Malli:**
**Yhdistelmävarsi.**

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

**Käyttö:**

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla  $\pm 0,2$  mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306 18-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	57 mm
Terien lkm Z	1
Varren pituus L <sub>s</sub>	56 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	19
tuuma-Ø	3/4 tuuma
Kokonaispituus L	137 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	81 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP