



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 24mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 24
GTIN	4047109026094
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

**Malli:****ABS®-varsi.****Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.**Sivuttaissirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Hyötypituus $L_1$	72 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	24
Kokonaispituus L	138 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	107 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1