

**KOMET®-vaihtosilta M03Speed-malliin, Ø Dmin: 38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238372 38
GTIN	4047109079786
Tuoteluokka	24I

Tekninen kuvaus

karkeasäätöalue S	6,5 mm
Terän säde Ø D2 etuperintyöstö	Ø-3,2 mm
Enimmäiskierrosluku	31000 min ⁻¹
Vähimmäis-Ø D _{min}	38
Korkeus H	17,5 mm
Teränpidin	238374 38-50
Työstöalueen Ø	38 - 51 mm
Hienosäätöpää	238370 38
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET®-teränpidin 90° M03Speed-malliinEteenpäin Sopii
palkin M03 Koko 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed -hienosäätöpää Ø Dmin 38 mm

238370 38