

 KOMET**KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235502 26
GTIN	4047109024472
Tuoteluokka	24P

Kuvaus**Malli:****Yhdistelmävarsi.**

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Hyötypituus L ₁	78 mm
varren Ø D _s	32 mm
Varren pituus L _s	60 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	26
Kokonaispituus L	162 mm
Ulkonema L _A	102 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP