



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 20,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 20,5
GTIN	4047109026049
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:**ABS®-varsi.****Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.**Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D _s	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306 18-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Hyötypituus L ₁	63 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	20,5
Kokonaispituus L	129 mm
Ulkonema L _A	98 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0