



## RackGuard™-suojaus hyllyjen jalkoihin kapea, tyyppi: LLR



### Tilaustiedot

Tilausnumero	994419 LLR
GTIN	5056116703842
Tuoteluokka	99T

### Kuvaus

**Malli:**

Hyllyjen jalkojen RackGuard™-suojaus suojaa hyllyjen jalkoja sivuilta ja edestä suuntautuvilta iskuilta ja työajoneuvoista aiheutuvilta naarmuilta. Törmäysenergia ohjautuu jalan ympäri eikä sen lävitse, mikä pienentää vaurioita ja säilyttää hyllyjärjestelmän tukevuuden. Kumiosien ansiosta suojukset pysyvät hyvin paikoillaan hyllyjen jaloissa. Kennorakenne lieventää törmäyksiä. Maksimitörmäysenergia 90°:ssa: 1000 joulea. Törmäysalue 0 - 600 mm. Muodon muuttuminen maksimaalisen energian yhteydessä: 20 mm. Erittäin suuri sään- ja värinkestävyys.

**Standardi:**

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

**Sopii:**

Schulte-kuormalavahyllyn kehysprofiili S610-M18-U. Jalustan leveys 76 mm. Kuormalavahyllyt nro 991202 kaikki koot; nro 991207 kaikki koot; nro 991212 koot 2500, 3000, 3500; nro 991217 koot 2500, 3000, 3500. SSI Schäfer -kuormalavahyllyt, jalustan profiili P73.

**Huomautus:**

Tilauksesta voimme tarjota hyllyjen jalkojen suojuksia myös muihin hyllyihin.

### Tekninen kuvaus

Leveys A enint.	85 mm
-----------------	-------

Paino	1,9 kg
Korkeus	400 mm
Leveys B enint.	80 mm
Tuotetyyppi	Törmäyssuoja