



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 15,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 15,5
GTIN	4047109025967
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

**ABS®-varsi.**

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

**Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 050204 13-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	48 mm
Terien lkm Z	1
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	15.5
Kokonaispituus L	114 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	83 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 6IP1	239652 6IP1