

**KOMET®-vaihtosilta M03Speed-malliin, Ø Dmin: 62mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238372 62
GTIN	4047109077164
Tuoteluokka	24I

Tekninen kuvaus

Vähimmäis-Ø D _{min}	62
Työstöalueen Ø	62 - 83 mm
Terän säde Ø D2 etuperintyöstö	55 mm
Korkeus H	23 mm
Enimmäiskierrosluku	18500 min ⁻¹
karkeasäätöalue S	10 mm
Teränpidin	238374 62-82
Hienosäätöpää	238370 62
Tuotetyyppi	Karatyökalu

Tarvikkeet

KOMET®-teränpidin 90° M03Speed-malliinEteenpäin Sopii
palkin M03 Koko 62-82

238374 62-82

KOMET® M03Speed -hienosäätöpää Ø Dmin 62 mm

238370 62