


KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 27mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	235502 27
GTIN	4047109024489
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:
Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	81 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
varren Ø D _s	32 mm
Terien lkm Z	1
Varren pituus L _s	60 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	27
tuuma-Ø	1 1/16 tuuma
Kokonaispituus L	165 mm
Ulkonema L _A	105 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP