



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 15,5mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235502 15,5   |
| GTIN         | 4047109026438 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

#### Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

#### Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla  $\pm 0,2$  mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Terien lkm Z                 | 1                    |
| varren Ø D <sub>s</sub>      | 20 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja        | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Hyötypituus L <sub>1</sub>   | 48 mm                |
| ISO-koodi-kääntöterä         | SOEX 050204 13-..    |
| Varren pituus L <sub>s</sub> | 50 mm                |
| Sarja                        | KUB Quatron®         |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Nimellis-Ø D                            | 15.5                          |
| Kokonaispituus L                        | 122 mm                        |
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 72 mm                         |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D                           |
| Varsi                                   | DIN 6535 HE, DIN 6595         |
| Poran käyttö                            | Keskiöporaus                  |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö                            | viistoporaus                  |
| Poran käyttö                            | Poikittaisporaus              |
| Poran käyttö                            | Pakettiporaus                 |
| Poran käyttö                            | Päällekkäinporaus             |
| Poran käyttö                            | Viisto ulostulo               |
| Poran käyttö                            | Viistoporaus                  |
| Sisäjäähdytys                           | kyllä                         |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP | 674252 6IP  |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm      | 211750 0,6  |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP1                            | 239652 6IP1 |