



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 44mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235502 44
GTIN	4047109026551
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Malli:

#### Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

#### Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla  $\pm 0,2$  mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 20IP (6,3 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	132 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 120508 44-..
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terien lkm Z	1
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	44
Kokonaispituus L	231 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	171 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP	239652 20IP
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659957 1600