

**KOMET®-epäkeskosäätöistukka, SK 40, ABS® Ø d: 63mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------|
| Tilausnumero | 239010 63 |
| GTIN | |
| Tuoteluokka | 29W |

Kuvaus**Malli:**

· Säätöalue $\pm 0,25$ mm halkaisijasta. 1 jakoviiva vastaa 0,02 mm_n Ø.

Käyttö:

Lyhytreikä- ja tarkkuusporaustyökalujen hienosäätöön.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Huomautus:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ulottuma A | 90 mm |
| ABS® varren Ø D _s | 63 mm |
| Sovitin | SK 40 |
| Varsi | ABS |
| Kiinnitysnormi | DIN 69871 |
| Muoto | ADB |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | ABS-pidin |

