



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3xD, Ø DC m7: 35mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235502 35 |
| GTIN | 4047109026469 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmävarsi.

- Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
- Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

- Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
- Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
- Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Hyötypituus L ₁ | 105 mm |
| Terien lkm Z | 1 |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 120508 44-.. |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Varren pituus L _s | 60 mm |
| Sarja | KUB Quatron® |

| | |
|---|-------------------------------|
| Nimellis-Ø D | 35 |
| tuuma-Ø | 1 3/8 tuuma |
| Kokonaispituus L | 194 mm |
| Ulkonema L _A | 134 mm |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D |
| Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Poran käyttö | Keskiöporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | viistoporaus |
| Poran käyttö | Poikittaisporaus |
| Poran käyttö | Pakettiporaus |
| Poran käyttö | Päällekkäinporaus |
| Poran käyttö | Viisto ulostulo |
| Poran käyttö | Viistoporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP | 239652 20IP |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP | 674252 20IP |
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |