



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 27
GTIN	4047109026209
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

ABS®-varsi.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

Sivuttaissiiirretty poraus, enint. $V_{max} = 0,25$ mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

ABS® varren Ø D _s	50 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L ₁	81 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	27
tuuma-Ø	1 1/16 tuuma
Kokonaispituus L	147 mm
Ulkonema L _A	116 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1