

**Sorvauskääntöterä TNGA 160404 keramiikka (0°), Käyttöalue: GG****Tilastiedot**

Tilausnumero	255842 GG
GTIN	4960664546350
Tuoteluokka	25F

Kuvaus

Malli:
MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Viiste	T02025
Käyttöalue	GG
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 550 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka

ISO-koodi-kääntöterä	TNGA 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä