

**CNGA 120404, PT600M, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255803 HART
GTIN	4960664545513
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: S02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mmSyöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Viiste	S02025
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Käyttöalue	HART
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,1 - 0,9 mm
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	CNGA 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä