

**RNGN 120700, PT600M, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255870 HART
GTIN	4960664545957
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Viiste: S02025

Lastuamissärmän malli: 0,2 mm × 25°

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 0,7 mmSyöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 60 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 30 - 40 m/min**Tekninen kuvaus**

Viiste	S02025
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 0,7 mm
Käyttöalue	Kovametalli
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	H

Lastuamissärmän malli	0,2 mm × 25°
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 60 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	30 - 40 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	RNGN 120700
Vaihtojen/terien lukumäärä	16
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä