

**CNGA 120404, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255803 GG |
| GTIN | 4960664545520 |
| Tuoteluokka | 25F |

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 550 m/min**Tekninen kuvaus**

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Syöttö f | 0,15 - 0,4 mm/kierr, |
| Viiste | T02025 |
| Käyttöalue | GG |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 550 m/min |
| Laji | PT600M |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | Keramiikka |
| ISO-koodi-kääntöterä | CNGA 120404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotenimen määrite | PT600M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |