

**KOMET®-kiinnitys, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239020 50
GTIN	4047109003538
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 10 000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:**DIN 69893****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ulokkeen pituus L ₁	44 mm
ABS® varren Ø D _s	50 mm
Ulottuma A	70 mm
Sovitin	HSK-A 63
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjäähdytys	kyllä
Ulko-Ø d ₁	63 mm
Tuotetyyppi	ABS-pidin

