

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Aluslevy	259031 35
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisarja	259044 6
Jousisokka-srj.	259047 4
Pään pituus L <sub>1</sub>	33 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M16
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35