

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	12 mm
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Ruuvi aluslevylle	259025 10
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2020K12
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	30 mm
Aluslevy	259031 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Saksyksikkö Tyyppi 2

259035 2

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500