

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Kiinnitysvipu	259015 12
Terän koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Jousisarja	259044 6
Aluslevy	259031 35
Jousisokka-srj.	259047 4
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 3232P16
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35