

**Garant**
**eco-kääntöteränpidin, lyhyt, Vasen, Varren/terän koko: 25/12 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus**
**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 319001 - 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Sisäjäähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: PCLNR/L 2525X12

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Toimintaleveys L<sub>4</sub>: 32 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 34 mm

Kokonaispituus L: 105,5 mm

Aluslevy: 259031 11

**Tekninen kuvaus**

Jousi	259046 1
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525X12
Kiinnitysvipu	259015 3
Aluslevy	259031 11

Terän koko	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	105,5 mm
Käyttötapa	Vasen
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 3	259015 3
Aluslevy Tyyppi 11	259031 11
Kiinnitysvivun ruuvi Tyyppi 2	259018 2
Jousi Tyyppi 1	259046 1