

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	259031 2
Kynsi, ruuvi, jousi	259035 2
Ruuvi aluslevylle	259025 10
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 3232P12
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Pään pituus L ₁	34 mm
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Saksiyksikkö Tyyppi 2

259035 2

Aluslevy Tyyppi 2

259031 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 10

259025 10

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500