

**Garant****Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNR 95° kääntöterille CN.. oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.**

**Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä vaihtoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco -järjestelmän kiinnittimiä nro 319001 – 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525X12
Kynsi	259038 7

Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 11
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	103,5 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	259025 1
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15