



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy, Tyyppi: 3

Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 3
GTIN	4250004100664
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Laitteen pituus	305 mm
Laitteen leveys	190 mm
Nimellisjännite	230 V
Laitteen korkeus	230 mm

Puhdistusaltaan tilavuus	3 l
Tilavuus	2,7 l
Puhdistusaltaan korkeus	95 mm
Puhdistusaltaan leveys	120 mm
Tehonkulutus	80 W
Kuumennusteho	200 W
IP-suojaluokka	IP 20
Puhdistusaltaan pituus	220 mm
Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 3L
Energiansyöttö	Verkkökäyttöinen
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite