



## Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy, Tyyppi: 30

### Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 30
GTIN	4250004100725
Tuoteluokka	04S

### Kuvaus

#### Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

#### Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

### Tekninen kuvaus

Puhdistusaltaan pituus	475 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laitteen leveys	375 mm
Tilavuus	27,5 l

Kuumennusteho	1200 W
IP-suojaluokka	IP 20
Laitteen pituus	575 mm
Puhdistusaltaan korkeus	195 mm
Puhdistusaltaan leveys	270 mm
Tehonkulutus	300 W
Laitteen korkeus	330 mm
Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 30L
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite