



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy, Tyyppi: 18

Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 18
GTIN	4250004100718
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Laitteen pituus	405 mm
IP-suojausluokka	IP 20
Tehonkulutus	200 W
Puhdistusaltan pituus	300 mm

Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 18L
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	230 V
Puhdistusaltaan leveys	270 mm
Laitteen korkeus	330 mm
Puhdistusaltaan korkeus	195 mm
Kuumennusteho	800 W
Laitteen leveys	375 mm
Tilavuus	17,8 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite