



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy, Tyyppi: 12

Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 12
GTIN	4250004100701
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Puhdistusaltaan korkeus	195 mm
Laitteen leveys	315 mm
Laitteen pituus	380 mm
Tehonkulutus	200 W

Puhdistusaltaan leveys	215 mm
Nimellisjännite	230 V
Tilavuus	12,9 l
Puhdistusaltaan pituus	275 mm
Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 12L
Kuumennusteho	800 W
IP-suojaluokka	IP 20
Laitteen korkeus	280 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Ultraäänipuhdistuslaite