

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Käyttö:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukokoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Sisäjäähdytys: ei

ISO-koodi pidin: DCLNR/L 2025K12

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Toimintaleveys L₄: 32 mm

Pään pituus L₁: 32 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

Aluslevy: 259031 3

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2025K12
Varren koko	20 mm
Pään pituus L ₁	32 mm
Terän koko	12 mm
Aluslevy	259031 3
Kynsi	259038 7

Ruuvi aluslevylle	259025 4
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Oikea
Standardi	DIN ISO 5610
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta	259351
Aluslevy	259201
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Ruuvi aluslevylle	259171
Aluslevy Tyyppi 3	259031 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
Kiinnitysrauta	259531
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11