

**VNGA 160404, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255856 GG
GTIN	4960664546664
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 550 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Käyttöalue	GG

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 550 m/min
Viiste	T02025
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä