

**Garant****Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

**Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.**

**Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä vaihtoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco -järjestelmän kiinnittimiä nro 319001 – 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Varren koko	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 1
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2025X12

Aluslevy	259031 11
Kynsi	259038 7
Kokonaispituus L	91 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250011-20/12>