

**DNGA 150608, PT600M, Käyttöalue: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255819 GG
GTIN	4960664545681
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:****MEGACOAT**-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: T02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,15 - 0,4 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 550 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 550 m/min
Viiste	T02025
Syöttö f	0,15 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
Käyttöalue	GG
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	DNGA 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä