

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitysvipu	259015 9
Pään pituus L ₁	28 mm
Aluslevy	259031 27
Terän koko	9 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Jousisarja	259044 5
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2020K09
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5