

**VNGA 160408, PT600M, Käyttöalue: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255857 HART
GTIN	4960664546671
Tuoteluokka	25F

Kuvaus**Malli:**

MEGACOAT-pinnoitetut keraamiset kääntöterät.

Laji: PT600M

Viiste: S02025

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 0,9 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Käyttöalue	HART
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Viiste	S02025
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 0,9 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PT600M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	Keramiikka
ISO-koodi-kääntöterä	VNGA 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotenimen määrite	PT600M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä