



Etupuristuspihdit, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	708310 125
GTIN	4069515040778
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

Hammastetut tarttumaleuat ja luja, jousiteräksinen pihtirunko. Avautuma ja puristusvoima ovat säädettävissä pyällysruuvilla. Pihdit ovat täysniklatut. Kahvassa monikomponenttiset kahvankuoret.

Käyttö:

Ruuvien päiden ja pulttien tarttumiseen, kiristämiseen ja löysäämiseen sekä profiili- ja litteän materiaalin kiinnittämiseen.

1. Säädä tartuntaleuat ruuvien päiden mukaan pyällystyön avulla.
2. Kiristä säätöruuvia vielä 90 – 180° myötäpäivään.
3. Lukitse leuat painamalla kahvoja. Käännä ja löysää ruuvi.

Raaka-aine:

Leuat nuorrutettua laatuterästä

Huomautus:

Varajousi, nro 708301, koot 5CJ ja 8,5CJ.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	26 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leukojen pituus (hammastettu alue)	20 mm
Puristusväli ruuvien päälle Ø	3 - 9,5 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

