

Garant**Eco-QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250011 25/12
GTIN	4045197648365
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Yhdistä GARANT Econ ja kääntöterän työkaluttoman vaihdon edut.

Avaa lukitus napin painalluksella – vaihda terä – paina salpakiinnitintä.

Vähennä vaihtoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco -järjestelmän kiinnittimiä nro 319001 – 319886 tai kun varren pituus on < 125 mm, lisäksi nro 317900.

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	259025 1
Pään pituus L ₁	32 mm
Aluslevy	259031 11
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kynsi	259038 7
Terän koko	12 mm

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525X12
Varren koko	25 mm
Kokonaispituus L	103,5 mm
Sarja	Eco
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/250011-25/12>