


**KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 31mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	235505 31
GTIN	4047109026742
Tuoteluokka	24P

**Kuvaus**
**Malli:**
**ABS®-varsi.**
**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

 Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

**Sivuttaissirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

 Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D+0,5 \text{ mm}$ .

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	1
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
Hyötypituus $L_1$	93 mm
ABS® varren $\varnothing D_s$	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	31
tuuma-Ø	1 7/32 tuuma
Kokonaispituus L	164 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	133 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1