

 KOMET**KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 31,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235505 31,5
GTIN	4047109026759
Tuoteluokka	24P

**Kuvaus****Malli:****ABS®-varsi.****Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.**Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25$  mm**, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Terien lkm Z	1
Hyötypituus L <sub>1</sub>	96 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	31,5
Kokonaispituus L	167 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	136 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1