



KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 26,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 235507 26,5 |
| GTIN | 4047109096172 |
| Tuoteluokka | 24P |

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

Akselin siirtymän porauksessa enintään $V_{max} = 0,25$ mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|----------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 07T308 23-... |
| Terien lkm Z | 1 |
| ABS® varren Ø D _s | 50 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Hyötypituus L ₁ | 108 mm |
| Sarja | KUB Quatron® |
| Nimellis-Ø D | 26,5 |
| Kokonaispituus L | 174 mm |
| Ulkonema L _A | 143 mm |

| | |
|---|----------------|
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4xD |
| Varsi | ABS |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP1 | 239652 8IP1 |