

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Aluslevy	259031 27
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Jousisarja	259044 5
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitysvipu	259015 9
Pään pituus L ₁	33 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 2525M09
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5