

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Aluslevy	259031 2
Varren koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisarja	259044 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Jousisokka-srj.	259047 2
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 8
ISO-koodi pidin	PCLNR/L 1616H12
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 2	259031 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 8	259018 8
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2