

Garant**QuickTurn-kääntöteränpidin DCLNL 95° kääntöterille CN.. vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Käyttö:**

Työkaluton kääntöteränvaihto. **Avaa lukitus napinpainalluksella – vaihda kääntöterä – paina salpakiinnitintä.**

Vähennä taukoajoja yksinkertaisesti ja mukavasti.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	DCLNR/L 2525M12
Varren koko	25 mm
Ruuvi aluslevylle	259025 4
Aluslevy	259031 3
Terän koko	12 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kynsi	259038 7
Pään pituus L ₁	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sarja	QuickTurn
Käyttötapa	Vasen

Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	95 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 4	259025 4
Kiinnitysrauta Tyyppi 11	259038 11
Kiinnitysrauta Tyyppi 7	259038 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15