



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 4×D, Ø DC m7: 27mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235507 27
GTIN	4047109091214
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

#### Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

#### Huomautus:

Käytettäväksi vain **tukevissa** koneissa.

**Akselin siirtymän porauksessa enintään  $V_{max} = 0,25$  mm**, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8P1 (1,3 Nm)
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-...
Hyötypituus L <sub>1</sub>	108 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	27
Kokonaispituus L	174 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	143 mm

Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ABS
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1