



## KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, Ø DC m7: 55mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	235505 55
GTIN	4047109084681
Tuoteluokka	24P

### Kuvaus

**Malli:**

**ABS®-varsi.**

**Käyttö:**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

**Huomautus:**

Käyttö vain **vakaissa** koneolosuhteissa.

**Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , esim. epäkeskosäätöistukalla 239010 – 239012.

Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	1
ABS® varren Ø D <sub>s</sub>	80 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 090408 32-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Hyötypituus L <sub>1</sub>	165 mm
Sarja	KUB Quatron®

Nimellis-Ø D	55
Kokonaispituus L	263 mm
Ulkonema L <sub>A</sub>	220 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	3×D
Varsi	ABS
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 15IP1	239652 15IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP	674252 15IP